



# BIG

design R&S VARASCHIN

Base tavolo piatta in acciaio con stelo cilindrico e crociera per fissaggio piano. Ciclo protettivo in cataforesi e finitura a polveri.

<p><b>Base tavolo Table base</b></p> <p>istruzioni d'uso using instruction <b>IGTAV</b></p>	<p><b>DIMENSIONE TOP SUPPORTATO SUPPORTED SIZE TOP</b></p> <table border="1"> <tr> <td>min - Ø 70</td> <td>min - 70x70</td> </tr> <tr> <td>max - Ø 100</td> <td>max - 70x70</td> </tr> </table> <p><b>Base tavolo Table base</b> <b>1367</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Pz</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>63</td> <td>63</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24 3/4</td> <td>24 3/4</td> <td>30 3/8</td> </tr> </table> <p>m<sup>3</sup> 0,306 - Kg 36,4 tot. Kg 33,6 net</p> <p><b>Kit movimentazione tavolo Table handling kit - art. 3899K1</b> [Assemblato -Assembled]</p>	min - Ø 70	min - 70x70	max - Ø 100	max - 70x70	Pz	L	P	H	1	63	63	77		24 3/4	24 3/4	30 3/8	<p><b>DIMENSIONE TOP SUPPORTATO SUPPORTED SIZE TOP</b></p> <table border="1"> <tr> <td>min - Ø 110</td> <td>min - 80x80</td> </tr> <tr> <td>max - Ø 130</td> <td>max - 90x90</td> </tr> </table> <p><b>Base tavolo Table base</b> <b>1367X</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Pz</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28 3/4</td> <td>28 3/4</td> <td>31 1/8</td> </tr> </table> <p>m<sup>3</sup> 0,421 - Kg 39,9 tot. Kg 36,0 net</p> <p><b>Kit movimentazione tavolo Table handling kit - art. 3899K2</b> [Assemblato -Assembled]</p>	min - Ø 110	min - 80x80	max - Ø 130	max - 90x90	Pz	L	P	H	1	73	73	79		28 3/4	28 3/4	31 1/8
min - Ø 70	min - 70x70																																	
max - Ø 100	max - 70x70																																	
Pz	L	P	H																															
1	63	63	77																															
	24 3/4	24 3/4	30 3/8																															
min - Ø 110	min - 80x80																																	
max - Ø 130	max - 90x90																																	
Pz	L	P	H																															
1	73	73	79																															
	28 3/4	28 3/4	31 1/8																															
<p><b>STRUTTURA STRUCTURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Bianco White</li> <li> Grigio Seta Silk Grey</li> <li> Grigio Grey</li> <li> Bronzo Bronze</li> <li> Moka Dark Brown</li> <li> Nero Black</li> </ul>	<p><b>DIMENSIONE TOP SUPPORTATO SUPPORTED SIZE TOP</b></p> <table border="1"> <tr> <td>min - Ø 70</td> <td>min - 70x70</td> </tr> <tr> <td>max - Ø 100</td> <td>max - 70x70</td> </tr> </table> <p><b>Base tavolo Table base</b> <b>1368</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Pz</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28 3/4</td> <td>28 3/4</td> <td>31 1/8</td> </tr> </table> <p>m<sup>3</sup> 0,421 - Kg 42,5 tot. Kg 38,6 net</p> <p><b>Kit movimentazione tavolo Table handling kit - art. 3899K1</b> [Assemblato -Assembled]</p>	min - Ø 70	min - 70x70	max - Ø 100	max - 70x70	Pz	L	P	H	1	73	73	79		28 3/4	28 3/4	31 1/8	<p><b>DIMENSIONE TOP SUPPORTATO SUPPORTED SIZE TOP</b></p> <table border="1"> <tr> <td>min - Ø 110</td> <td>min - 80x80</td> </tr> <tr> <td>max - Ø 160</td> <td>max - 110x110</td> </tr> </table> <p><b>Base tavolo Table base</b> <b>1368X</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Pz</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28 3/4</td> <td>28 3/4</td> <td>31 1/8</td> </tr> </table> <p>m<sup>3</sup> 0,421 - Kg 44,9 tot. Kg 41,0 net</p> <p><b>Kit movimentazione tavolo Table handling kit - art. 3899K2</b> [Assemblato -Assembled]</p>	min - Ø 110	min - 80x80	max - Ø 160	max - 110x110	Pz	L	P	H	1	73	73	79		28 3/4	28 3/4	31 1/8
min - Ø 70	min - 70x70																																	
max - Ø 100	max - 70x70																																	
Pz	L	P	H																															
1	73	73	79																															
	28 3/4	28 3/4	31 1/8																															
min - Ø 110	min - 80x80																																	
max - Ø 160	max - 110x110																																	
Pz	L	P	H																															
1	73	73	79																															
	28 3/4	28 3/4	31 1/8																															

## COMPONENTI STRUTTURALI

BASE PER TAVOLI CON PIATTAFORMA PIATTA E STELO CILINDRICO CON CROCIERA PER FISSAGGIO PIANO.

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI TESSUTI SONO DESCRITTE NELLA SEZIONE "MATERIALI" NEL SITO INTERNET [www.varaschin.it](http://www.varaschin.it) E SCARICABILI NELLA SEZIONE "DOWNLOAD-MATERIALI".

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO CORRETTO DEL PRODOTTO E PER LA SICUREZZA

LA VARASCHIN NON RISPONDE PER DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO. SONO ALTRETTANTO ESCLUSI DANNI DERIVANTI DA UN UTILIZZO IN CONDIZIONI ESTREME (METEOROLOGICHE) O MANCANZA DI CURA. ACCORGIMENTI PER PRESERVARE L'INTEGRITA' DEI COMPONENTI PIU' A LUNGO: DURANTE L'INVERNO CONSERVARE IN LUOGO CHIUSO ED ASCIUTTO PER EVITARE FORMAZIONE DI CONDENSA.

NON SALIRE IN PIEDI. NON DONDOLARSI SULLE GAMBE. NON SEDERSI. NON UTILIZZARE COME SCALA. LA VARASCHIN NON RISPONDE PER DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO. IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE IL FABBRICANTE.

MOVIMENTAZIONE: I TAVOLI VANNO SOLLEVATI FACENDO PRESA SULLA STRUTTURA NON SUL TOP. PROCEDURE DIFFERENTI A QUANTO INDICATO POTREBBERO ESSERE CAUSA DI

## CONSIGLI GENERALI PER MANUTENZIONE E PULIZIA

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA UTILIZZARE UN PANNINO DI COTONE ASCIUTTO, PER UNA PULIZIA PIU' RADICALE, NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE PRODOTTI QUALI ALCOOL, AMMONIACA, DILUENTE, NÈ PRODOTTI ABRASIVI, MA UN DETERGENTE NEUTRO DILUITO CON ACQUA TIEPIDA. IN AMBIENTI MARINI E' DOVEROSO LAVARE L'ARTICOLO SETTIMANALMENTE CON ABBONDANTE ACQUA DOLCE.

PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DI TUTTI I MATERIALI E DEI TESSUTI FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE "DOWNLOAD-MANUTENZIONE" PRESENTE E SCARICABILE NEL NOSTRO SITO [www.varaschin.it](http://www.varaschin.it) OPPURE RICHIEDERE LE INFORMAZIONI VIA MAIL AL [INDIRIZZO varaschin@varaschin.it](mailto:INDIRIZZO_varaschin@varaschin.it)

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

NOTA BENE : VARASCHIN S.P.A. GARANTISCE CHE IL PRODOTTO È REALIZZATO GRAZIE ALL'UTILIZZO DI MATERIALI DI QUALITÀ E ALL'IMPIEGO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DEL SETTORE. SI DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI RIPORTATI A PERSONE E/O COSE, DOVUTI AD USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO, IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE IL FABBRICANTE.

## SMALTIMENTO

SI CONSIGLIA DI NON DISPERDERE IL MOBILE O PARTI DI ESSO NELL'AMBIENTE. ALLA FINE DEL SUO UTILIZZO PROVVEDERE AL TRASPORTO IN DISCARICA O AL RECUPERO/SMALTIMENTO DEI COMPONENTI.

## MISURE ANTINCENDIO

PRODOTTO NON INFIAMMABILE MA COMBUSTIBILE. NON CI SONO LIMITAZIONI SUI MEZZI ESTINGUENTI: POLVERE, ACQUA, SCHIUMA. CO2. EVITARE DI RESPIRARE I FUMI E USARE MEZZI DI PROTEZIONE, IN PARTICOLARE PER PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, DURANTE LO SPEGNIMENTO.

## GARANZIA DEL PRODOTTO

FARE RIFERIMENTO ART.3 "GARANZIA DEI PRODOTTI" PUBBLICATO SULLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI LISTINI, SUI DOCUMENTI DI VENDITA E SUL SITO INTERNET [www.varaschin.it](http://www.varaschin.it)

**Scheda Tecnica** La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n.206 "Codice del consumo"

Le informazioni sopra riportate fanno riferimento agli ultimi dati pubblicati a listino. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO **UNI EN ISO 9001:2015**